

**Garant**

**HSS-Bohrstange AH.. SDQCR 107,5°, für Wendeschneidplatten DC., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260328 10/07
GTIN	4045197652799
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	13 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
ISO-Code Halter	AH10K SDQCR/L07
Plattengröße	7 mm
Mittenversatz $L_3$	7 mm
Kopflänge $L_1$	20 mm
Gesamtlänge $L$	125 mm
Spannhöhe $L_2$	9 mm
Einstellwinkel $\kappa$	107,5 Grad
Schaft-Ø $D_s$	10 mm
Norm	Werknorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500