

Garant
HM-Bohrstange E.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260318 20/11
GTIN	4045197652690
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Mittenversatz L_3	13,1 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Plattengröße	11 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	23,5 mm
ISO-Code Halter	E20S SDUCR/L11
Gesamtlänge L	250 mm
Spannhöhe L_2	18,9 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 8

269028 8

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500