

**Garant**

**HSS-Bohrstange AH.. SDQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., links,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 25/11 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260329 25/11
GTIN	4045197652881
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	32 mm
ISO-Code Halter	AH25R SDQCR/L11
Kopflänge $L_1$	40 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Mittenversatz $L_3$	16 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge $L$	200 mm
Spannhöhe $L_2$	23 mm
Einstellwinkel $\kappa$	107,5 Grad
Schaft-Ø $D_s$	25 mm
Norm	Werknorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 8	269028 8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500