

Garant

**HSS-Bohrstange AH.. SDQCR 107,5°, für Wendeschneidplatten DC., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm**


Bestelldaten

Bestellnummer	260328 16/07
GTIN	4045197652812
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Kopflänge L ₁	30 mm
ISO-Code Halter	AH16Q SDQCR/L07
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	20 mm
Mittenversatz L ₃	10 mm
Plattengröße	7 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Spannhöhe L ₂	15 mm
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Schaft-Ø D _s	16 mm
Norm	Werknorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500