

**Garant**

**HSS-Bohrstange AH.. SDUCL 93°, für Wendeschneidplatten DC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 1012/07mm**



## Bestelldaten

Bestellnummer	260333 1012/07
GTIN	4045197652997
Artikelklasse	21T

## Technische Beschreibung

Plattengröße	7 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mittenversatz L <sub>3</sub>	9 mm
ISO-Code Halter	AH1012K SDUCR/L07
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Halsbreite L <sub>4</sub>	10 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	28 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	15,5 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	11 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Nutztiefe T	5 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Norm	Werknorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D

Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingen Aufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500