

**Garant****HM-Bohrstange E.. SDUCL 93°, für Wendeschneidplatten DC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 8/07mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260319 8/07   |
| GTIN          | 4045197652706 |
| Artikelklasse | 21T           |

**Technische Beschreibung**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Wendeplattenschrauben-Set         | 269028 7          |
| Plattengröße                      | 7 mm              |
| Mittenversatz L <sub>3</sub>      | 7,5 mm            |
| ISO-Code Halter                   | E08K SDUCR/L07    |
| Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub> | 12,5 mm           |
| passende Wendeschneidplatte       | DC.. 0702..       |
| Gesamtlänge L                     | 125 mm            |
| Spannhöhe L <sub>2</sub>          | 7,6 mm            |
| Einstellwinkel κ                  | 93 Grad           |
| Schaft-Ø D <sub>s</sub>           | 8 mm              |
| Norm                              | Werksnorm         |
| Einsatzart                        | links             |
| Innendrehtiefe bis                | 8xD               |
| Schneidstoff                      | HM                |
| Innenkühlung                      | ja                |
| Anwendung                         | Längsdrehen innen |

Produktart

Bohrstange

---

**Zubehör**

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7

269028 7

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500