

Garant**GARANT Master Eco Bohrstangenhalter Form E2, VDI 30, Bohrung d2 (H7): 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319225 10
GTIN	4067263107835
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58+/-2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Durchbohrter VDI-Schaft.
- Mit zwei Kugelspritzdüsen.

Vorteil:

- Geeignet auch für längere Bohrstangen.
- Individuelle Längeneinstellung der Bohrstangen.

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Technische Beschreibung

Bohrung d ₂ (H7)	10 mm
Ø H ₁	28 mm
Ø D ₈	55 mm
Ø D ₆	68 mm
Ø L ₇	92,5 mm
Ø H ₃	20,5 mm

Ø L ₆	65 mm
Ø L ₃	22 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 30
d ₇	16,5 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
Produktart	VDI-Bohrstangenhalter