

**Garant****GARANT Master Eco Bohrstangenhalter Form E2, VDI 30, Bohrung d2 (H7): 8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319225 8
GTIN	4067263107828
Artikelklasse	31V

**Beschreibung****Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58+/-2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Durchbohrter VDI-Schaft.
- Mit zwei Kugelspritzdüsen.

**Vorteil:**

- Geeignet auch für längere Bohrstangen.
- Individuelle Längeneinstellung der Bohrstangen.

**Verwendung:**

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

**Technische Beschreibung**

Bohrung d <sub>2</sub> (H7)	8 mm
Ø H <sub>3</sub>	19,5 mm
Ø L <sub>7</sub>	92,5 mm
Ø D <sub>8</sub>	55 mm
Ø L <sub>6</sub>	65 mm
Ø D <sub>6</sub>	68 mm

Ø L <sub>3</sub>	22 mm
Ø H <sub>1</sub>	28 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 30
d <sub>7</sub>	16,5 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
Produktart	VDI-Bohrstangenhalter