

**Garant****GARANT Master Eco Bohrstangenhalter Form E2, VDI 30, Bohrung d2 (H7): 16mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 319225 16     |
| GTIN          | 4067263107859 |
| Artikelklasse | 31V           |

**Beschreibung****Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58+/-2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Durchbohrter VDI-Schaft.
- Mit zwei Kugelspritzdüsen.

**Vorteil:**

- Geeignet auch für längere Bohrstangen.
- Individuelle Längeneinstellung der Bohrstangen.

**Verwendung:**

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

**Technische Beschreibung**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Bohrung d <sub>2</sub> (H7) | 16 mm   |
| Ø L <sub>7</sub>            | 92,5 mm |
| Ø D <sub>6</sub>            | 68 mm   |
| Ø H <sub>3</sub>            | 23,5 mm |
| Ø H <sub>1</sub>            | 28 mm   |
| Ø L <sub>3</sub>            | 22 mm   |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Ø D <sub>8</sub>    | 62 mm                 |
| Ø L <sub>6</sub>    | 65 mm                 |
| Form                | E                     |
| VDI-Größe           | VDI 30                |
| d <sub>7</sub>      | 16,5 mm               |
| Farbcode VDI-Schaft | VDI 30                |
| Produktart          | VDI-Bohrstangenhalter |