

Garant
GARANT Master Eco Bohrstangenhalter Form E2, VDI 40, Bohrung d2 (H7): 8mm

Bestelldaten

Bestellnummer	319235 8
GTIN	4067263107897
Artikelklasse	31V

Beschreibung
Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58+/-2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Durchbohrter VDI-Schaft.
- Mit zwei Kugelspritzdüsen.

Vorteil:

- Geeignet auch für längere Bohrstangen.
- Individuelle Längeneinstellung der Bohrstangen.

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Technische Beschreibung

Bohrung d ₂ (H7)	8 mm
Ø L ₃	22 mm
Ø D ₈	65 mm
Ø H ₃	19,5 mm
Ø D ₆	83 mm
Ø H ₁	32,5 mm

Ø L ₆	75 mm
Ø L ₇	110,5 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 40
d ₇	20,5 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
Produktart	VDI-Bohrstangenhalter