

Garant**GARANT Master Eco Bohrstangenhalter Form E2, VDI 40, Bohrung d2 (H7): 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319235 20
GTIN	4067263108030
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58+/-2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Durchbohrter VDI-Schaft.
- Mit zwei Kugelspritzdüsen.

Vorteil:

- Geeignet auch für längere Bohrstangen.
- Individuelle Längeneinstellung der Bohrstangen.

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Technische Beschreibung

Bohrung d ₂ (H7)	20 mm
Ø D ₈	65 mm
Ø L ₆	75 mm
Ø H ₁	32,5 mm
Ø L ₃	22 mm
Ø L ₇	110,5 mm

Ø H ₃	25 mm
Ø D ₆	83 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 40
d ₇	20,5 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
Produktart	VDI-Bohrstangenhalter