



GARANT Master Eco Bohrstangenhalter Form E2, VDI 40, Bohrung d2 (H7): 32mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319235 32
GTIN	4067263108054
Artikelklasse	31V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58+/-2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Durchbohrter VDI-Schaft.
- Mit zwei Kugelspritzdüsen.

Vorteil:

- Geeignet auch für längere Bohrstangen.
- Individuelle Längeneinstellung der Bohrstangen.

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Hinweis:

Nicht geeignet für den Einsatz mit Reduzierhülse.

Technische Beschreibung

Bohrung d ₂ (H7)	32 mm
Ø D ₆	83 mm
Ø H ₃	31 mm
Ø L ₆	75 mm
Ø D ₈	82 mm

Datenblatt

$\emptyset H_1$	32,5 mm
$\emptyset L_7$	61 mm
$\emptyset L_3$	22 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 40
d_7	20,5 mm
Farocode VDI-Schaft	VDI 40
Produktart	VDI-Bohrstangenhalter