

**Garant**
**GARANT Master Eco Bohrstangenhalter Form E2, VDI 40, Bohrung d2 (H7): 16mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	319235 16
GTIN	4067263108023
Artikelklasse	31V

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58+/-2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Durchbohrter VDI-Schaft.
- Mit zwei Kugelspritzdüsen.

**Vorteil:**

- Geeignet auch für längere Bohrstangen.
- Individuelle Längeneinstellung der Bohrstangen.

**Verwendung:**

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

**Technische Beschreibung**

Bohrung d <sub>2</sub> (H7)	16 mm
Ø D <sub>8</sub>	65 mm
Ø L <sub>6</sub>	75 mm
Ø L <sub>7</sub>	110,5 mm
Ø H <sub>1</sub>	32,5 mm
Ø H <sub>3</sub>	23,5 mm

Ø D <sub>6</sub>	83 mm
Ø L <sub>3</sub>	22 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 40
d <sub>7</sub>	20,5 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
Produktart	VDI-Bohrstangenhalter