



## **GARANT Master Eco Bohrstangenhalter Form E2, VDI 40, Bohrung d2 (H7): 50mm**



### **Bestelldaten**

Bestellnummer	319235 50
GTIN	4067263108108
Artikelklasse	31V

### **Beschreibung**

#### **Ausführung:**

- **Einsatzgehärtet HRC 58+/-2.**
- **Alle Funktionsflächen geschliffen.**
- **Durchbohrter VDI-Schaft.**
- **Mit zwei Kugelspritzdüsen.**

#### **Vorteil:**

- **Geeignet auch für längere Bohrstangen.**
- **Individuelle Längeneinstellung der Bohrstangen.**

#### **Verwendung:**

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

#### **Hinweis:**

Nicht geeignet für den Einsatz mit Reduzierhülse.

### **Technische Beschreibung**

Bohrung d <sub>2</sub> (H7)	50 mm
Ø H <sub>1</sub>	32,5 mm
Ø L <sub>3</sub>	22 mm
Ø D <sub>8</sub>	92 mm
Ø L <sub>7</sub>	86 mm

## Datenblatt

$\emptyset D_6$	98 mm
$\emptyset L_6$	100 mm
$\emptyset H_3$	39,5 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 40
$d_7$	20,5 mm
Farocode VDI-Schaft	VDI 40
Produktart	VDI-Bohrstangenhalter