

HSS-Bohrstange AH.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 0810/07mm



Bestelldaten

Bestellnummer	260332 0810/07
GTIN	4045197652898
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Halsbreite L₄	8 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
passende Wendeschneidplatte	DC 0702
Kopflänge L₁	22 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	12,5 mm
Plattengröße	7 mm
Mittenversatz L ₃	7 mm
ISO-Code Halter	AH0810H SDUCR/L07
Gesamtlänge L	100 mm
Spannhöhe L ₂	9 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Nutztiefe T	5 mm
Schaft-Ø D _s	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D

Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,	
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500	659957 500
cN⋅m	