

# AEG

## Akku-Kompaktschrauber, Typ: SE3



### Bestelldaten

Bestellnummer	070220 SE3
GTIN	4002395197538
Artikelklasse	07A

### Beschreibung

#### Ausführung:

#### AEG – Akku-Knickschrauber

Li-Ionen-Akku-**Kompaktschrauber** und -bohrer **mit Drehgelenk** zum Arbeiten in gerader Stabform oder in abgewinkelter Form. 10-stufige Drehmomenteinstellung und Rutschkupplung. R-/L-Lauf, **1/4 Zoll Hex-Bit**-Aufnahme (E 6,3).

#### Vorteil:

Mit Drehgelenk.

#### Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing < 12$  mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

#### Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät und Transportkoffer.

#### Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073824 und Nr. 073841.

Verpackung: Transportkoffer

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: AEG Typ B 3 V

Herstellerbezeichnung: SE3,6

Anzahl enthaltener Akkus: 2

Akkuart: Lithium-Ion

Akkukapazität: 1,5 Ah

Akkuspannung: 3,6 V

maximales Drehmoment weich: 4,5 N·m

## Technische Beschreibung

maximales Drehmoment weich	4,5 N·m
maximales Drehmoment hart	6,5 N·m
maximale Drehzahl 2. Gang	0 - 600 min <sup>-1</sup>
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	3 mm
Herstellerbezeichnung	SE3,6
Typ	SE3
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	6 mm
typische Verwendung	Light
Bauform	Stabschrauber
Werkzeugaufnahme	E 6,3
Akkuspannung	3,6 V
Akkukapazität	1,5 Ah
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 200 min <sup>-1</sup>
Gewicht	0,6 kg
Verpackung	Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	AEG Typ B 3 V
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	2
Energieversorgung	Akkubetrieben
geeignet für Material	Holz
geeignet für Material	Stahl
Produktart	Schrauber

## Zubehör

Li-Ion System S Akkutyp, Akkuspannung AB3 V

073824 AB3