

**Garant**

**HSS-Bohrstange AH.. SDUCL 93°, für Wendeschneidplatten DC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/07mm**



## Bestelldaten

Bestellnummer	260333 12/07
GTIN	4045197653000
Artikelklasse	21T

## Technische Beschreibung

Plattengröße	7 mm
ISO-Code Halter	AH12M SDUCR/L07
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mittenversatz L <sub>3</sub>	8 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	16 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Auskraglänge L <sub>1</sub>	60 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	11 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500