



## Stahl-Bohrstange A.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	260338 16/11
GTIN	
Artikelklasse	25U

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stromlinienförmiger Spankanal für verbesserte Spanabfuhr, reduzierte Vibrationsneigung, stabile Bearbeitung.

### Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	A16Q SDUCR/L11
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	23 mm
Auskraglänge $L_1$	80 mm
Mittenversatz $L_3$	14,5 mm
Wendeplattenschraube	269022 3
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Spannhöhe $L_2$	15 mm
Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Schaft-Ø $D_s$	16 mm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Norm	DIN 8024

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Spannschraube Typ 3	269022 3