

Garant

**HSS-Bohrstange AH.. SDQCR 107,5°, für Wendeschneidplatten DC., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 25/11 mm**


Bestelldaten

Bestellnummer	260328 25/11
GTIN	4045197652836
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	16 mm
Kopflänge L_1	40 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	32 mm
ISO-Code Halter	AH25R SDQCR/L11
Plattengröße	11 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L_2	23 mm
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Schaft-Ø D_s	25 mm
Norm	Werknorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5xD
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 8	269028 8
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500