

## HEDI

### Mobiler LED Strahler, 230 V, Leistungsaufnahme: 50W



#### Bestelldaten

Bestellnummer	081211 50
GTIN	4003644006106
Artikelklasse	08B

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Alu-Druckguss-Gehäuse mit Alu-Reflektor und Leuchtmittel. Ein- / Aus-Schalter am Gehäuse. SMD-LED-Strahler für den mobilen Einsatz mit robustem Ständer (Rundumschutz).

##### Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

#### Technische Beschreibung

Leuchtmittel	LED-Modul
Lichtstrom	2250 - 4000 lm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Leistungsaufnahme	50 W
Anschlusskabel Länge	5 m
Nennspannung	230 V
IP-Schutzart	IP 54
Gesamtbreite	300 mm

Gesamthöhe	350 mm
Gesamtlänge	360 mm
Produktnameattribut	230 V
Produktart	Strahler