



Stahl-Bohrstange A.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	260338 20/11
GTIN	4960664579631
Artikelklasse	25U

Beschreibung

Ausführung:

Stromlinienförmiger Spankanal für verbesserte Spanabfuhr, reduzierte Vibrationsneigung, stabile Bearbeitung.

Innenkühlung: ja

Schaft-Ø D_s: 20 mm

ISO-Code Halter: A20R SDUCR/L11

Einstellwinkel κ: 93 Grad

passende Wendeschneidplatte: DC.. 11T3..

Mindestvorbohr-Ø D_{min}: 27 mm

Mittenversatz L₃: 16,5 mm

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D _{min}	27 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	A20R SDUCR/L11
Wendeplattenschraube	269022 3
Auskraglänge L ₁	100 mm
Mittenversatz L ₃	16,5 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L ₂	19 mm

Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D _s	20 mm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Norm	DIN 8024
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Spannschraube Typ 3	269022 3
PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Spannschraube	269406