

Garant

HSS-Bohrstange AH.. SDUCL 93°, für Wendeschneidplatten DC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 1216/07mm


Bestelldaten

Bestellnummer	260333 1216/07
GTIN	4045197653017
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	7 mm
Halsbreite L ₄	12 mm
Mittenversatz L ₃	11 mm
Kopflänge L ₁	36 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
ISO-Code Halter	AH1216M SDUCR/L07
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	19,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Gesamtlänge L	150 mm
Spannhöhe L ₂	15 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Nutztiefe T	5 mm
Schaft-Ø D _s	16 mm
Norm	Werknorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D

Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500