

Garant

**HSS-Bohrstange AH.. SDQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., links,
Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260329 10/07
GTIN	4045197652843
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	7 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	13 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
ISO-Code Halter	AH10K SDQCR/L07
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Plattengröße	7 mm
Kopflänge L_1	20 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Spannhöhe L_2	9 mm
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Schaft-Ø D_s	10 mm
Norm	Werknorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500