

Garant

HSS-Bohrstange AH.. SDUCL 93°, für Wendeschneidplatten DC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm



Bestelldaten

Bestellnummer	260333 16/07
GTIN	4045197653024
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Auskräglänge L ₁	80 mm
ISO-Code Halter	AH16Q SDUCR/L07
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	20 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Plattengröße	7 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Mittenversatz L ₃	10 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Spannhöhe L ₂	15 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D _s	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500