



Stahl-Bohrstange A.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/11 mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260338 25/11 |
| GTIN | 4960664579655 |
| Artikelklasse | 25U |

Beschreibung

Ausführung:

Stromlinienförmiger Spankanal für verbesserte Spanabfuhr, reduzierte Vibrationsneigung, stabile Bearbeitung.

Innenkühlung: ja

Schaft-Ø D_s : 25 mm

ISO-Code Halter: A25S SDUCR/L11

Einstellwinkel κ : 93 Grad

passende Wendeschneidplatte: DC.. 11T3..

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 32 mm

Mittenversatz L_3 : 19 mm

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Wendeplattenschraube | 269022 3 |
| ISO-Code Halter | A25S SDUCR/L11 |
| Auskräglänge L_1 | 125 mm |
| passende Wendeschneidplatte | DC.. 11T3.. |
| Mindestvorbohr-Ø D_{min} | 32 mm |
| Mittenversatz L_3 | 19 mm |
| Plattengröße | 11 mm |
| Gesamtlänge L | 250 mm |
| Spannhöhe L_2 | 24 mm |

| | |
|-------------------------|------------|
| Einstellwinkel κ | 93 Grad |
| Schaft-Ø D_s | 25 mm |
| Einsatzart | rechts |
| Innendrehtiefe bis | 5×D |
| Norm | DIN 8024 |
| Innenkühlung | ja |
| Produktart | Bohrstange |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| Spannschraube | 269406 |
| PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX15 | 674248 TX15 |
| Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m | 659906 500 |
| Spannschraube Typ 3 | 269022 3 |