

**Garant**

**HSS-Bohrstange AH.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 12/07mm**



## Bestelldaten

Bestellnummer	260332 12/07
GTIN	4045197652928
Artikelklasse	21T

## Technische Beschreibung

Auskraglänge L <sub>1</sub>	60 mm
Plattengröße	7 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	16 mm
ISO-Code Halter	AH12M SDUCR/L07
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Mittenversatz L <sub>3</sub>	8 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Gesamtlänge L	150 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	11 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500