



Stahl-Bohrstange A.. SDUCL 93°, für Wendeschneidplatten DC., links, Schaft- Ø / Plattengröße: 25/11mm



Bestelldaten

Bestellnummer	260339 25/11
GTIN	
Artikelklasse	25U

Beschreibung

Ausführung:

Stromlinienförmiger Spankanal für verbesserte Spanabfuhr, reduzierte Vibrationsneigung, stabile Bearbeitung.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	269022 3
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	32 mm
Mittenversatz L_3	19 mm
ISO-Code Halter	A25S SDUCR/L11
Auskraglänge L_1	125 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge L	250 mm
Spannhöhe L_2	24 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D_s	25 mm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5xD
Norm	DIN 8024

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Spannschraube Typ 3	269022 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15