

Garant

**HSS-Bohrstange AH.. SDQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., links,
Schaft-Ø / Plattengröße: 12/07mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260329 12/07
GTIN	4045197652850
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	20 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
ISO-Code Halter	AH12M SDQCR/L07
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Plattengröße	7 mm
Mittenversatz L ₃	8,5 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	16 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Spannhöhe L ₂	11 mm
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Schaft-Ø D _s	12 mm
Norm	Werknorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500