

**Garant**

**HSS-Bohrstange AH.. SDUCL 93°, für Wendeschneidplatten DC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11mm**



## Bestelldaten

Bestellnummer	260333 20/11
GTIN	4045197653031
Artikelklasse	21T

## Technische Beschreibung

Plattengröße	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	26 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Mittenversatz $L_3$	16 mm
ISO-Code Halter	AH20R SDUCR/L11
Auskraglänge $L_1$	100 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe $L_2$	18 mm
Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Schaft-Ø $D_s$	20 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 8	269028 8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500