



## Stahl-Bohrstange A.. SDUCL 93°, für Wendeschneidplatten DC.., links, Schaft- Ø / Plattengröße: 10/07mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	260339 10/07
GTIN	4960664579525
Artikelklasse	25U

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stromlinienförmiger Spankanal für verbesserte Spanabfuhr, reduzierte Vibrationsneigung, stabile Bearbeitung.

Innenkühlung: ja

Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

ISO-Code Halter: A10L SDUCR/L07

Einstellwinkel κ: 93 Grad

passende Wendeschneidplatte: DC.. 0702..

Mindestvorbohr-Ø D<sub>min</sub>: 14 mm

Mittenversatz L<sub>3</sub>: 8,7 mm

### Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	A10L SDUCR/L07
Auskraglänge L <sub>1</sub>	50 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	14 mm
Wendeplattenschraube	269022 4
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Plattengröße	7 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	8,7 mm
Gesamtlänge L	140 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	9 mm

Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Norm	DIN 8024
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Spannschraube Typ 4	269022 4
PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Spannschraube	269407
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500