

Garant

**HSS-Bohrstange AH.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 1216/07mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	260332 1216/07
GTIN	4045197652935
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Mittenversatz L ₃	11 mm
ISO-Code Halter	AH1216M SDUCR/L07
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	19,5 mm
Halsbreite L ₄	12 mm
Kopflänge L ₁	36 mm
Plattengröße	7 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Spannhöhe L ₂	15 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Nutztiefe T	5 mm
Schaft-Ø D _s	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5xD

Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500