

Garant
**Stahl-Bohrstange A.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260342 10/07
GTIN	4045197656032
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	7 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Kopflänge L_1	40 mm
Plattengröße	7 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	13,5 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
ISO-Code Halter	A10K SDUCR/L07
Gesamtlänge L	125 mm
Spannhöhe L_2	9 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D_s	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7

269028 7

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500