

**Garant**

**HSS-Bohrstange AH.. SDQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., links,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	260329 16/07
GTIN	4045197652867
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	20 mm
Kopflänge $L_1$	30 mm
ISO-Code Halter	AH16Q SDQCR/L07
Mittenversatz $L_3$	10 mm
Plattengröße	7 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Gesamtlänge $L$	180 mm
Spannhöhe $L_2$	15 mm
Einstellwinkel $\kappa$	107,5 Grad
Schaft-Ø $D_s$	16 mm
Norm	Werknorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500