

Garant
HM-Bohrstange E.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 8/07mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260318 8/07
GTIN	4045197652652
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	12,5 mm
Mittenversatz L_3	7,5 mm
Plattengröße	7 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
ISO-Code Halter	E08K SDUCR/L07
Gesamtlänge L	125 mm
Spannhöhe L_2	7,6 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D_s	8 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7

269028 7

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500