

Garant

**HSS-Bohrstange AH.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	260332 16/07
GTIN	4045197652942
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Auskraglänge L ₁	80 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Plattengröße	7 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	20 mm
Mittenversatz L ₃	10 mm
ISO-Code Halter	AH16Q SDUCR/L07
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Gesamtlänge L	180 mm
Spannhöhe L ₂	15 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D _s	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500