

Garant**HSS-Bohrstange AH.. SDQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., links,
Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11 mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260329 20/11
GTIN	4045197652874
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	AH20R SDQCR/L11
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	25 mm
Plattengröße	11 mm
Kopflänge L_1	40 mm
Mittenversatz L_3	12,5 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L_2	18 mm
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Schaft-Ø D_s	20 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 8	269028 8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500