

**Garant**
**HSS-Bohrstange AH.. SDUCR, für Wendeschneidplatten DC.., rechts**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260334
GTIN	4045197653055
Artikelklasse	29W

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Halter	AH1216M SDUCR/L07
ISO-Code Halter	AH1012K SDUCR/L07
ISO-Code Halter	AH0810H SDUCR/L07
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Spannhöhe L <sub>2</sub>	9 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	11 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	15 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	12,5 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	15,5 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	19,5 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	7 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	9 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	11 mm

Kopflänge L <sub>1</sub>	22 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	28 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	36 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Halsbreite L <sub>4</sub>	8 mm
Halsbreite L <sub>4</sub>	10 mm
Halsbreite L <sub>4</sub>	12 mm
Nutztiefe T	5 mm
Nutztiefe T	5 mm
Nutztiefe T	5 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
Bohrstange HSS Schaft-Ø / Plattengröße 1012/07 mm	260332 1012/07
Bohrstange HSS Schaft-Ø / Plattengröße 8/07 mm	260332 8/07
Bohrstange HSS Schaft-Ø / Plattengröße 1216/07 mm	260332 1216/07
Bohrstange HSS Schaft-Ø / Plattengröße 0810/07 mm	260332 0810/07