

Garant

**HSS-Bohrstange AH.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11 mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	260332 20/11
GTIN	4045197652959
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Auskraglänge L ₁	100 mm
Mittenversatz L ₃	16 mm
Plattengröße	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	26 mm
ISO-Code Halter	AH20R SDUCR/L11
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L ₂	18 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D _s	20 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 8	269028 8
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500