

Garant
**Stahl-Bohrstange A.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260342 16/07
GTIN	4045197653086
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	A16Q SDUCR/L07
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	20 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Plattengröße	7 mm
Mittenversatz L_3	11 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Gesamtlänge L	180 mm
Spannhöhe L_2	14 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500
