

Garant
HSS-Bohrstange AH.. SDUCL, für Wendeschneidplatten DC., links

Bestelldaten

Bestellnummer	260335
GTIN	4045197653062
Artikelklasse	29W

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
ISO-Code Halter	AH0810H SDUCR/L07
ISO-Code Halter	AH1012K SDUCR/L07
ISO-Code Halter	AH1216M SDUCR/L07
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	12,5 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	15,5 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	19,5 mm
Spannhöhe L_2	9 mm
Spannhöhe L_2	11 mm
Spannhöhe L_2	15 mm
Mittenversatz L_3	7 mm
Mittenversatz L_3	9 mm
Mittenversatz L_3	11 mm

Kopflänge L ₁	22 mm
Kopflänge L ₁	28 mm
Kopflänge L ₁	36 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Halsbreite L ₄	8 mm
Halsbreite L ₄	10 mm
Halsbreite L ₄	12 mm
Nutztiefe T	5 mm
Nutztiefe T	5 mm
Nutztiefe T	5 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
Bohrstange HSS Schaft-Ø / Plattengröße 1216/07 mm	260333 1216/07
Bohrstange HSS Schaft-Ø / Plattengröße 8/07 mm	260333 8/07
Bohrstange HSS Schaft-Ø / Plattengröße 1012/07 mm	260333 1012/07
Bohrstange HSS Schaft-Ø / Plattengröße 0810/07 mm	260333 0810/07