

**Stahl-Bohrstange A.. SDUCL 93°, für Wendeschneidplatten DC.., links****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260339 16/11  |
| GTIN          | 4960664579600 |
| Artikelklasse | 25U           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Stromlinienförmiger Spankanal für verbesserte Spanabfuhr, reduzierte Vibrationsneigung, stabile Bearbeitung.

**Technische Beschreibung**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Auskraglänge $L_1$          | 80 mm          |
| Mittenversatz $L_3$         | 14,5 mm        |
| Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$  | 23 mm          |
| passende Wendeschneidplatte | DC.. 11T3..    |
| ISO-Code Halter             | A16Q SDUCR/L11 |
| Plattengröße                | 11 mm          |
| Wendeplattenschraube        | 269022 3       |
| Gesamtlänge $L$             | 180 mm         |
| Spannhöhe $L_2$             | 15 mm          |
| Einstellwinkel $\kappa$     | 93 Grad        |
| Schaft-Ø $D_s$              | 16 mm          |
| Einsatzart                  | links          |
| Innendrehtiefe bis          | 5×D            |
| Innenkühlung                | ja             |

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Anwendung  | Längsdrehen innen |
| Produktart | Bohrstange        |

### Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/260339-16/11>