



SNMG 120408 Set 10-teilig, Sorte: HBX130



Bestelldaten

Bestellnummer	251264 HBX130
GTIN	4045197664495
Artikelklasse	22D

Beschreibung

SNMG 120408 Set à 10 Stück HBX130 Eckenradius: 0,8 mm
 Sorte: HBX130
 Spanbrecher: MM
 Schnitttiefe a_p : 1 - 5 mm
 Vorschub f : 0,1 - 0,5 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a_p	1 - 5 mm
Spanbrecher	MM
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HBX130

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen