

Garant
**HSS-Bohrstange AH.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 25/11 mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260332 25/11
GTIN	4045197652966
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	32 mm
ISO-Code Halter	AH25R SDUCR/L11
Auskraglänge L_1	125 mm
Mittenversatz L_3	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Plattengröße	11 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L_2	23 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D_s	25 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 8	269028 8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500