

Garant
**Stahl-Bohrstange A.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11 mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260342 20/11
GTIN	4045197653093
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Mittenversatz L ₃	13 mm
Plattengröße	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
ISO-Code Halter	A20R SDUCR/L11
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	25 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L ₂	18 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D _s	20 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 8	269028 8
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500
