



Stahl-Bohrstange A.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm



Bestelldaten

Bestellnummer	260338 10/07
GTIN	4960664579518
Artikelklasse	25U

Beschreibung

Ausführung:

Stromlinienförmiger Spankanal für verbesserte Spanabfuhr, reduzierte Vibrationsneigung, stabile Bearbeitung.

Innenkühlung: ja

Schaft-Ø D_s: 10 mm

ISO-Code Halter: A10L SDUCR/L07

Einstellwinkel κ: 93 Grad

passende Wendeschneidplatte: DC.. 0702..

Mindestvorbohr-Ø D_{min}: 14 mm

Mittenversatz L₃: 8,7 mm

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D _{min}	14 mm
Plattengröße	7 mm
Mittenversatz L ₃	8,7 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
ISO-Code Halter	A10L SDUCR/L07
Wendeplattenschraube	269022 4
Auskraglänge L ₁	50 mm
Gesamtlänge L	140 mm
Spannhöhe L ₂	9 mm

Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D _s	10 mm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Norm	DIN 8024
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Spannschraube	269407
Spannschraube Typ 4	269022 4
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500