

**Garant**
**HSS-Bohrstange AH.. SDUCL 93°, für Wendeschneidplatten DC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 0810/07mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	260333 0810/07
GTIN	4045197652973
Artikelklasse	21T

## Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Kopflänge L <sub>1</sub>	22 mm
Halsbreite L <sub>4</sub>	8 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	12,5 mm
ISO-Code Halter	AH0810H SDUCR/L07
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Mittenversatz L <sub>3</sub>	7 mm
Plattengröße	7 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	9 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Nutztiefe T	5 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D

Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500