

**Garant**
**Stahl-Bohrstange A.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 25/11 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260342 25/11
GTIN	4045197653109
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Halter	A25R SDUCR/L11
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	32 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Plattengröße	11 mm
Mittenversatz $L_3$	17 mm
Gesamtlänge $L$	200 mm
Spannhöhe $L_2$	24 mm
Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Schaft-Ø $D_s$	25 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 8	269028 8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500

---