



Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA510



Bestelldaten

Bestellnummer	251254 CA510
GTIN	4960664698615
Artikelklasse	25E

Beschreibung

SNMG 120408 CA510 Eckenradius: 0,8 mm

Sorte: CA510

Spanbrecher: PS

Schnitttiefe a_p : 1 - 4 mm

Vorschub f : 0,15 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 450 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	1 - 4 mm
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Spanbrecher	PS
Eckenradius	0,8 mm

Sorte	CA510
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 450 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen