

**Garant**
**Stahl-Bohrstange A.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 32/11 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260342 32/11
GTIN	4045197656049
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	40 mm
ISO-Code Halter	A32S SDUCR/L11
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Unterlegplatte	269005 3
Mittenversatz $L_3$	22 mm
Plattengröße	11 mm
Unterlegplattenschraube	269013 2
Gesamtlänge $L$	250 mm
Spannhöhe $L_2$	31 mm
Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Schaft-Ø $D_s$	32 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 8	269028 8
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Unterlegplatte Typ 3	269005 3
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500