



## KOMET TwinKom® Grundkörper für Doppelschneider ohne Axialverstellung mit ABS® Schaft, lang, Ø Dmin – Ø Dmax: 64-91 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	236682 64-91
GTIN	4047109262072
Artikelklasse	24F

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Radial einstellbare Klemmhalter für absolute Zweiseidigkeit ermöglichen auch die Umfunktionierung zum Stufenwerkzeug für größere Schnitttiefen.
- Kompakte Werkzeugbauweise.
- Einstellbare Kugelspritzdüse für gezielte Kühlmittelzufuhr zu den Schneiden.
- Bei tiefen Ausbohroperationen wirken die Spiralnuten spänefördernd.
- Minimalmengenschmierung-1-Kanal kompatibel

#### Hinweis:

**Halter und Wendeschneidplatten bitte separat bestellen.**

Weitere Ausführungen und weitere Größen mit Axialverstellung auf Anfrage.

#### Bestellbeispiel:

1× Nr. 236680 Gr. 24–32 – Grundkörper für Doppelschneider G01.

2× Nr. 236684 Gr. 24–32 – Halter für Doppelschneider.

10× Nr. 236520 Gr. 18–010 – Wendeschneidplatten für universellen Einsatz (in Sorte BK8425).

### Technische Beschreibung

Gesamtlänge $L_{ges}$	155 mm
ABS® Schaft-Ø $D_s$	63 mm
Kragenlänge $L_2$	13 mm
Ø-Bereich $D_{min}$ - $D_{max}$	64 - 91 mm
Ausführung	lang

Schaft	ABS
Bohrverwendung	ballig
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Produktart	Spindelwerkzeug

---

## Zubehör

KOMET TwinKom® Halter für Doppelschneider $\alpha = 90^\circ$ Schlichten Halter 64-91	236688 64-91
KOMET TwinKom® Halter für Doppelschneider $\alpha = 80^\circ$ Schruppen Halter 64-91	236685 64-91
KOMET TwinKom® Halter für Doppelschneider $\alpha = 90^\circ$ Schruppen Halter 64-91	236686 64-91
KOMET TwinKom® Halter für Doppelschneider $\alpha = 80^\circ$ Schruppen Halter 64-91	236684 64-91